

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Chassis pivotant 19P 25u(PLA15x) Ral 7035

NSYBRP25PLAG

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Rack 19"
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Type De Support	Inversion
Emplacement De Montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 montants 19"
Quantité Du Lot	Lot de 1
Nombre D'Unités 19"	25

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Type De Verrou	Serrure double barre 5 mm
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Couleur	Gris (RAL 7035)
Charge Permanente Admissible	3 kg par unité
Ouverture Des Racks 19"	Gauche 120 °
Hauteur	1500 mm nominal:
Epaisseur	2 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12 cm
Largeur De L'Emballage 1	80 cm
Longueur De L'Emballage 1	120 cm
Poids De L'Emballage 1	14 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---