

Fiche technique du produit

Spécifications



Climasys SVS - Grille ext 92x92 noir foncé

NSYCAG92BPC

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Climasys
Nom Du Produit	Climasys CA
Type De Produit Ou Équipement	Capot de grille de sortie
Application	Digitaliser un ventilateur standard Climasys Remplacer une grille existante Climasys DG Rendre visible les voyants LEDs Informers sur l'état de la ventilation à partir du capteur d'encrassement
Compatibilité De Gamme	Climasys CV Climasys DG
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique Pièce détachée
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Système de Ventilation Climasys
Mode De Fixation	Pincé
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Thermoplastique injecté (PC)
Couleur	Noir fumé (RAL 9005)
Dimensions De La Découpe	92 x 92 mm
Largeur	117 mm externe:
Hauteur	137 mm externe:
Degré De Protection Ip	IP54 ventilateur IP54 grille
Profondeur	13 mm externe:

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	230 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit