

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - porte de coffret S3HD - 800X600

NSYDS3HD86

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Application	Robuste
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 800 mm W: 600 mm
Emplacement De Montage	Façade
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3HD enveloppe compact
Composition De L'Appareil	1 porte 2 charnières 1 serrure avec insert à double barre 3 mm
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte :acier avec traitement anticorrosion
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre de polyester
Type De Verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre De Verrous	1
Type De Porte	Pleine
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Charge Maximum	200 kg
Hauteur	800 mm nominal:
Largeur	600 mm nominal:
Epaisseur	1,5 mm
Poids Du Produit	5,94 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK10 conforming to CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Résistance à la corrosion C4H se conformer à ISO 12944 : 1999 Résistant aux UV se conformer à CEI 62208

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	61,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	81,0 cm
Poids De L'Emballage 1	5,94 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	93,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	134,21 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	