


Fiche technique du produit

Spécifications

2 traverses charge lourde 800



NSYHLCR80

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Application Spécifique Du Produit	Charge lourde
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Rails pour charge lourde
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	- D: 800 mm

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	PanelSeT PanelSeT SF
Emplacement De Montage	Sur la structure de l'armoire
Support De Montage	Cadre inférieur
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 rails
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - type de vis M6
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Charge Maximale	475 kg
Largeur	750 mm entraxe de fixation: 800 mm nominal:
Epaisseur	3 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	78,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,216 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	50,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	224,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)