

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - châssis perforé
Telequick - acier - pour armoire
H=500xL=500mm

NSYPMR55

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Emplacement De Montage	Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire Barreau cranté
Type De Châssis Plein	Châssis Telequick
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Composition De L'Appareil	1 châssis plein
Matière	Acier galvanisé

Complémentaires

Mode De Fixation	Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
Charge Permanente Admissible	150 kg
Hauteur	500 mm nominal: 370 mm réel:
Largeur	500 mm nominal: 376 mm réel:
Profondeur	15 mm réel:
Poids Du Produit	1,4 kg
Dimensions De La Découpe	11 x 26 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	37,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	37,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,142 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	150

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	50,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	184,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises