


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SD - jeu de 2 trappes latérales - pour socle 100x500mm

NSYSPS5100SD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Panneau latéral de socle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 4 couvercle de cornière 2 panneau latéral
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SD
Support De Montage	Fixé aux angles

Complémentaires

Mode De Fixation	Par 2 vis
Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7022)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Hauteur	100 mm
Largeur	500 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP30 (socle complet)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 (résistance aux impacts mécanique externes)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,3 cm
Poids De L'Emballage 1	1,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises