

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions - composable - IP55 - IK08 - gris

MUR35062

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva Styl
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à clé
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Gris (RAL 7016)
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie Encastré
Type De Technologie	Électromécanique
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Courant Assigné D'Emploi	3 A
Fonction Interrupteur	2 positions
Position De Retrait De La Clé	Au milieu
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Polypropylène
Mode De Fixation	Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	72 mm

Environnement

Labels Qualité	EAC CE
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,3 cm
Poids De L'Emballage 1	119,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	1,777 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	