


Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi plateau fixe 19P 2U P400

NSYBF2U40P



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Plateau fixe
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Étagère perforée fixe
Application	Application électronique Polyvalent
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Actassi VDA Actassi VDS
Matière	Tôle d'acier
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Support De Montage	19" rack, avant ou arrière
Accessoires Associés	Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Mode De Fixation	Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
Nombre D'Unité De Rack	2U
Charge Permanente Admissible	20 kg
Epaisseur	5 mm
Nombre D'Unités 19"	2
Hauteur	88,9 mm
Largeur	465 mm
Profondeur	380 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	39 cm
Longueur De L'Emballage 1	51 cm
Poids De L'Emballage 1	2,882 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	48

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	91 cm
Largeur De L'Emballage 2	102 cm
Longueur De L'Emballage 2	122 cm
Poids De L'Emballage 2	141 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises