

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLS - Couverture opaque polycarbonate 27x54X9,5 Ral 7035

NSYTPLSC2754AG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Couvercle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Façade

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLS
Composition De L'Appareil	1 capot
Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Mode De Fixation	Par vis
Hauteur	270 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-30...70 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	56,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,0 cm
Poids De L'Emballage 1	845,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	69,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	55,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	55,0 cm
Poids De L'Emballage 2	11,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises