

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3X - châssis modulaire DLM - H1000L800 - 240 modules - pour coffret

NSYDLM240

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Application	Polyvalent Application de distribution modulaire
Type De Produit Ou Équipement	Châssis
Nom De L'Appareil	DLM
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Avant de l'enveloppe Barreau cranté
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Composition De L'Appareil	1 structure de châssis 2 couvercle de finition 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 faces avant avec rail DIN 35 mm
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Face avant : gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre de polyester
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant et à l'arrière avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN
Nombre De Rangées Horizontales	6
Nombre Total De Modules De 18 Mm	240
Type De Plastron	Plaques pleines et découpées
Nombre De Trous	6 découpes
Hauteur	953 mm
Largeur	755 mm
Profondeur	101,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	11,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	76,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	97,000 cm
Poids De L'Emballage 1	13,427 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	160,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	147,270 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises