

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Chassis distribution modulaire DLP 114 modules p/PLA125 Ral 7035

NSYDLP114PG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Application	Polyvalent Application de distribution modulaire
Type De Produit Ou Équipement	Châssis
Nom De L'Appareil	DLP
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Composition De L'Appareil	1 structure de châssis 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 faces avant avec rail DIN 35 mm 1 plastron plein
Informations Complémentaires	IP2x non respecté lorsque le châssis est monté à 67 mm

Complémentaires

Matière	Face avant :auto-extinguible Structure de châssis et rails :acier galvanisé
Couleur	Face avant : gris (RAL 7035)
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN
Nombre De Rangées Horizontales	6
Nombre Total De Modules De 18 Mm	114
Type De Plastron	Plaques pleines et découpées
Nombre De Trous	6 découpes
Hauteur	1250 mm
Largeur	500 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,1 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	118,2 cm
Poids De L'Emballage 1	4,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises