

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SM - tresse de masse - L201mm section 25mm²

NSYEB2025D8

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Application	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Tresse de masse
Composition De L'Appareil	1 tresse
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

Matière	Cuivre étamé
Mode De Fixation	Écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement
Longueur	200 mm
Largeur	27 mm
Section Nominale	25 mm ²
Diamètre	8,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,0 cm
Poids De L'Emballage 1	55,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	2,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,0 cm
Poids De L'Emballage 2	554,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises