

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - 3 supports de fixation goulottes sur châssis 19" - acier - L150mm

NSYRCDFIX

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de câblage
Type De Produit Ou Équipement	Support de câble
Application	Polyvalent Application électronique
Emplacement De Montage	Profilé pour rack 19"
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 3 support
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	À clipser - profilé pour rack 19" emplacement Par vis - conduit de câble emplacement
Réglage	Hauteur réglable, tous les 44,45 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	115 mm
Profondeur	150 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,636 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,43 cm
Poids De L'Emballage 1	385,557 g
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	20 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	8,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises