

Fiche technique du produit

Spécifications



Cloison separation - 2 pts - 2mm -
pour bornes NSY TRV22 -TRV42 -
TRV62 -TRV102

NSYTRAP22

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Séparation
Nom De L'Appareil	TRA
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de séparation
Conformité	TRV borne à vis - passant borne, length = 47,7 mm TRV borne à vis - conducteur de protection borne, length = 47,7 mm TRV borne à vis - sectionnables à couteau borne, length = 55 mm
Epaisseur	2 mm

Complémentaires

Section De Câble	2,5 mm² 6 mm² 10 mm² 4 mm²
Nombre De Connexions	2
Nombre D'Entrée Mesure	2 1
Quantité Du Lot	Lot de 50
Poids Du Produit	4,9 g
Couleur	Gris

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,500 cm
Poids De L'Emballage 1	5,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	17,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	250,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1600
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,550 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)