

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - jeu de 4 entretoises toit SF 60mm

NSYRE60

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Toit ventilé
Application	Polyvalent
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition De L'Appareil	4 élévateur
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement
Hauteur	60 mm
Largeur	21,8 mm
Profondeur	18,9 mm
Degré De Protection Ip	IP10 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,0 cm
Poids De L'Emballage 1	851,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises