

Fiche technique du produit

Spécifications



Fiches composants avec diode 1N4007 - sens passant de la droite vers la gauche

NSYTRASV2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	TR
Type De Produit Ou Équipement	Support
Nom De L'Appareil	TRA
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Conformité	TRV borne à vis - support amovible sectionnable borne TRR borne à ressort - support amovible sectionnable borne TRP push-in - support amovible sectionnable borne
Longueur	24 mm
Epaisseur	5,2 mm

Complémentaires

Section De Câble	2,5 mm ² 4 mm ²
Nombre De Connexions	1 2
Nombre De Bornes	2 3
Nombre D'Entrée Mesure	0 1
Mode D'Installation	Plug-in
Quantité Du Lot	Lot de 10
Poids Du Produit	3,75 g
Couleur	Gris
Équipement Fournis	diode 1N4007

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,5 cm
Poids De L'Emballage 1	3 g
Type D'Emballage 2	BAG

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	1,3 cm
Largeur De L'Emballage 2	7 cm
Longueur De L'Emballage 2	10 cm
Poids De L'Emballage 2	38 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	400
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	15 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	1,743 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
