Fiche technique du produit

Spécifications

Spacial - 2 glissières téléscopiques - pour enveloppe P400mm

NSYTTG40

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Type De Produit Ou Équipement	Rail télescopique
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Support De Montage	Directe à la structure Traverses 40 mm
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 rails télescopiques
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Charge Permanente Admissible	25 kg distribution uniforme
Profondeur	400 mm nominal:

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	48,0 cm
Poids De L'Emballage 1	974,0 g
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	40,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	14,61 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises