

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - SMX - enveloppe compact - 304L 2000x1000x400

NSYSMX201040

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SMX
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	2000 mm
Largeur Nominale	1000 mm
Profondeur Nominale	400 mm
Installation Du Produit	Au sol
Composition De L'Appareil	1 corps 2 porte 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage

Complémentaires

Type De Carter	Corps monobloc soudé plié
Type De Porte	Pleine
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Nombre De Portes	Face avant : 2 porte(s)
Type De Verrou	Serrure3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type De Plaque Passe-Câbles	Pleine
Accessibilité	Avant
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Matière	Corps et porte :acier inoxydable 304L Poignée :zamak Charnière :acier inoxydable
Pièces Amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Finition De Surface	Enveloppe :brossé Scotch-Brite® Poignée :peint
Poids Du Produit	126 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Certifications Du Produit	UL 508 CAN/CSA 22
Caractéristique D'Environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	48,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	105,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	213,0 cm
Poids De L'Emballage 1	130,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises