

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3X - auvent - inox 304L -
finition brossé - pour coffret
L600xP250mm

NSYTX6025

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Auvent
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3X
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Composition De L'Appareil	1 auvent éléments de fixation

Complémentaires

Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier inoxydable 304L
Finition De La Surface	Brossé Scotch-Brite®
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Hauteur	70 mm
Largeur	605 mm
Profondeur	283 mm
Epaisseur	1 mm
Poids Du Produit	2,328 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	31 cm
Longueur De L'Emballage 1	62 cm
Poids De L'Emballage 1	2,328 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	95 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	129 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises