


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF/SM - socle frontal - 100x700mm

NSYSPF7100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Avant de socle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 4 couvercle de cornière 1 face avant 1 panneau arrière 4 cornière
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SFP
Support De Montage	Panneaux latéraux de plinthe

Complémentaires

Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Couleur	Gris (RAL 7022)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Charge Permanente Admissible	1300 kg
Hauteur	100 mm
Largeur	700 mm nominal:

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 (socle complet)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	72,000 cm
Poids De L'Emballage 1	7,961 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	90,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	250,830 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises