

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - châssis plein partiel -
acier galv. - H=247mm pour
armoire L=600mm

NSYSPMP2560

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Type De Châssis Plein	Châssis partiel
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX
Composition De L'Appareil	1 châssis plein éléments de fixation
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé

Complémentaires

Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Hauteur	250 mm nominal: 247 mm
Largeur	600 mm nominal: 505 mm
Particularité De Variante	Fixation horizontale sur traverses

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,946 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	72
Hauteur De L'Emballage 2	50,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	225,0 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises