

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - joncteur téléphone en T - 8 contacts - Anthracite - mécanisme seul

NU349654

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise téléphone
Application	Communication
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type De Prise Téléphone	France Telecom (8 contacts)

Complémentaires

Nombre De Prises D'Alimentation	1
Nombre De Modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Mode De Raccordement	Bornes à vis 4 paires de câble
Mode De Fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	36 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur D'Encastrement	20 mm
Poids Du Produit	0,026 kg
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK02

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,9 cm
Poids De L'Emballage 1	30,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	26,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	14,0 cm
Poids De L'Emballage 2	351,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	912,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

Performances des ressources

✓ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)