

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul

NU986518

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Type De Produit Ou Équipement	Capot d'obstruction
Nombre De Modules	1 module
Présentation Du Produit	Enjoliveur central
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Finition De La Surface	Brillant
Traitement De Surface	Non traité
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	22,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	45 mm
Type D'Emballage	Film plastique-boîte
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,3 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
Poids De L'Emballage 1	6,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	12,7 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,3 cm
Poids De L'Emballage 2	183,0 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	360
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,0 cm
Poids De L'Emballage 3	4,055 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACh](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)