

Fiche technique du produit

Spécifications



Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 16A

PFR10104

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Kaedra
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Application Spécifique Du Produit	Chantier
Type D'Extensibilité	Coffret pour prises

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	12
Nombre Total De Modules De 18 Mm	12
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Double isolation Classe II
Nombre D'Ouvertures En Zone D'Interface	6
Type De Dispositif De Protection	2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA 1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 3P - 10 kA
Type De Bouton De Commande	Arrêt d'urgence
Autres Équipements	poignée - 1 prise - 4 2P+T 16 A 230 V prise - 1 3P+T 16 A 400 V bornier - 5
Type De Face Avant	Transparent
Courant Nominal (In)	40 A
Type De Rail	DIN
Nombre De Borniers	1 avec 8 départs
Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Poids Du Produit	5,1 kg
Largeur	340 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Normes	EN 61439-4
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à EN 50102
Catégorie De Surtension	II
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	38,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	53,0 cm
Poids De L'Emballage 1	5,24 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	100 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	132 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)