

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - porte opaque - pour coffret 2 x 24 modules

PRA16224

- ! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2023
- ! Fin de service le: 26 mars 2024

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Pragma
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires pour coffret
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Complémentaires

Installation Du Coffret	Encastré En saillie
Numéro De Clé	Nombre à indiquer
Type De Face Avant	Opaque
Sens D'Ouverture De La Porte	Droit ou gauche
Nombre De Rangées Horizontales	2
Pas De 9 Mm	48
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	24
Nombre Total De Modules De 18 Mm	48
Description D'Installation	Montage en surface Montage encastré
Matière Du Coffret	Métal
Largeur	550 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Environnement

Tenue Au Feu	750 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK09
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	64,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	54,500 cm
Poids De L'Emballage 1	3,250 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	31
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	141,890 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises