Fiche technique du produit

Spécifications

Odace - prise double RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)

S520410

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Présentation Du Produit	Plaque de finition avec support de fixation
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée
Type De Connecteur	RJ45
Mode De Fixation	Par kit de griffes Par vis
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Accessoires Associés	Actassi s-one Infraplus
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,2 mm
Profondeur D'Encastrement	18,2 mm
Poids Du Produit	0,027 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5…50 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5…45 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	7 cm
Poids De L'Emballage 1	29 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	5,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	9 cm
Longueur De L'Emballage 2	37 cm
Poids De L'Emballage 2	218 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	1,612 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)