

Fiche technique du produit

Spécifications



Vijeo Designer - licence utilisateur unique - 1 poste - avec câble USB

VJDSUDTGAV62M

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2023
-  Fin de service imminente: 31 déc. 2028

 Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme De Produit	Vijeo Designer
Type De Produit Ou Équipement	Logiciel de configuration
Format	DVD-ROM
Type De Licence	Single (1 poste)
Accessoires Associés	SoMachine V4.1 ou supérieure
Version Logicielle	V6.2
Operating System Requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Langue Utilisateur	Chinois Italien Anglais Allemand Portugais Français Espagnol

Complémentaires

Équipement Inclus	Acrobat Reader 1 câble USB Tutoriel au format flash Logiciel Vijeo Designer Documentation utilisateur en format électronique
Norme Codage Audio/Vidéo	JPEG
Protocole De Communication	Profibus DP UniTE TCP/IP Fipio/Fipway USB Modbus TCP master Modbus RTU master ELAU PacDrive MELSEC Simatic Modbus 32-bit extensions ROC Plus Sysmacway Allen-Bradley Uni-Telway Toyopuc PC3J Ethernet/IP Explicit Modbus Plus
Version Logicielle Précédente	V6.1
Logiciel De Programmation	Vijeo Designer

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Fonction Du Logiciel	4 alphabets asiatiques 2 alphabets orientaux 9999 alarmes 8000 variables 34 alphabets occidentaux Partage jusqu'à 300 variables
Compatibilité De Gamme	Harmony XBT GK Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Compact iPC Harmony GTU Harmony iPC Harmony XBT GH Harmony GTO Harmony Smart Harmony XBT GTW

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,500 cm
Poids De L'Emballage 1	308,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)