



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise téléphone
Application	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type de prise téléphone	France Telecom (8 contacts)

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Mode de raccordement	Bornes à vis 4 paires de câble
Mode de fixation	Clip-in
Matière	Plastique anti-UV: façade
Profondeur	36 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	20 mm
Poids	0,026 kg
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	351 g
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	26 cm
Longueur de l'emballage 2	14 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	912 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------