

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incliné - 1 mod - Blanc - méca seul

NU940618

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Équipement Inclus	Porte-étiquette
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Sens De Montage	Incliné
Nombre De Modules	1 module
Type D'Espace	S-One
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition De La Surface	Brillant
Profondeur	35 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,500 cm
Poids De L'Emballage 1	8,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	5,700 cm
Largeur De L'Emballage 2	14,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,000 cm
Poids De L'Emballage 2	161,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,046 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises