

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - porte transparente - pour coffret 3 x 13 modules

PRA15313

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2023

! Fin de service le: 26 mars 2024

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Pragma
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires pour coffret

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie Encastré
Numéro De Clé	Nombre à indiquer
Type De Face Avant	Transparent
Sens D'Ouverture De La Porte	Droit ou gauche
Nombre De Rangées Horizontales	3
Pas De 9 Mm	26
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	13
Nombre Total De Modules De 18 Mm	39
Description D'Installation	Montage en surface Montage encastré
Matière Du Coffret	Techno plastique
Largeur	336 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Incolore

Environnement

Tenue Au Feu	750 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK09
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	68,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,02 kg
Type D'Emballage 2	X12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	58
Hauteur De L'Emballage 2	120,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	71,16 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

 Sans Svhc Reach
- ✓

 Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

 Sans Mercure
- ✓

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ✓

 Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises