

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - habillage + porte styl banc
13M - panneau de ctrl - bloc de
cmd

R9H13418

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type De Face Avant	Opaque
Nombre De Rangées Horizontales	1
Pas De 9 Mm	26
Nombre De Modules 18 Mm Par Rangée	13
Nombre Total De Modules De 18 Mm	13
Tenue Au Feu	650 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Poids Du Produit	900 g
Largeur	221 mm
Hauteur	249,5 mm
Profondeur	100 mm
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Pays Cible	France

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	23,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,500 cm
Poids De L'Emballage 1	557,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,519 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	84
Hauteur De L'Emballage 3	100,500 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	62,340 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)