

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise HDMI type A - blanc - prise femelle / câble femelle à l'arrière

S520462

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Prise audio/vidéo
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type De Connecteur	HDMI
Type De Circuit Électrique	Audio Vidéo
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type D'Emballage	Groupe

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Mode De Fixation	Par vis
Finition De La Surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support de fixation
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur D'Encastrement	25,7 mm
Poids Du Produit	0,059 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 50049 EN 50157
Degré De Protection (Ip)	IP21
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,000 cm
Poids De L'Emballage 1	53,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	10,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,500 cm
Poids De L'Emballage 2	379,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,707 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

Performances des ressources

☒ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

☒ Sans Métaux Lourds Toxiques

☒ Sans Mercure

☒ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)