


Spécifications



VW3A31208

⚠ Fin de service imminente: 1 janv. 2026

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Type De Produit Ou Équipement	Carte de communication
Compatibilité De Gamme	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protocole De Communication	CANopen daisy chain
Raccordement Électrique	1 connecteur RJ45, Modbus 1 bornier à vis amovible pour entrées/sorties 2 connecteurs RJ45, CANopen
Vitesse De Transmission	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps
Nombre D'Adresses	1...127

Nombre D'Entrées/Sorties	AI2 et AI3: 2 entrée analogique LI1...LI3: 3 entrée logique R2: 1 sortie relais
Interface Physique	Connexion série multipoint RS485
Trame De Transmission	RTU
Service De Communication	PDO 6 : peut être configuré, asynchrone, synchrone, asynchrone cyclique 1 SDO récepteur + 1 SDO émetteur Profil CiA 402 PDO 1 : ne peut pas être configuré, asynchrone Protection du nœud de surveillance de communication et battement de cœur
Poids Du Produit	0,2 kg

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,11 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,86 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,02 cm
Poids De L'Emballage 1	0,16 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	73,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	60 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Longueur De L'Emballage 2	80 cm
Poids De L'Emballage 2	21,58 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine