

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - 2 demi enjoliveur alu- livré sans LED

S530298

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 20 janv. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Façade d'enjoliveur sans LED
Application	Interrupteur
Application Spécifique Du Produit	Pour charges RL et charges spéciales
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Touches	2
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium
Matière	PC: visu lampe Plastique anti-UV: plaque de finition
Diamètre	51 mm
Profondeur	8,5 mm
Poids Du Produit	0,003 kg
Canal Ciblé	Professionnel
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications Du Produit	LCIE: NF 619318A N NF

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	11 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)