

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 connect traversée optique SC APC simplex

VDIB6072001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Adaptateur fibre optique monomode
Équipement Inclus	Sans vis
Couleur	Vert
Type D'Emballage	Sachet
Quantité Du Lot	1

Complémentaires

Nombre D'Accouplements Minimum	500 cycle
Diamètre Fibre Optique	9/125 µm
Performance Optique	OS1 OS2
Type De Connecteur	SC APC simplex
Matière	Zircone: virole
Mode De Fixation	Vis Par clips
Largeur	22,1 mm
Hauteur	9,4 mm
Longueur	27,6 mm
Région Cible	Europe

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...85 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur SC: TIA/EIA-604-3 Adaptateur SC: CEI 61754-4 Ed.2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,9 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	4,9 cm
Poids De L'Emballage 1	8,0 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	958,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises