

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - panneau 19P couliss. Evo.
1U 24 ports - équipé S-One RJ45
blindés C6A

VDIG118241BX0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation Du Produit	Chargé
Equipement Fournis	4 porte-étiquettes 24 obturateurs gris clair 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 1 organisateur de câbles arrière
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations Complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Évolution
Nombre De Ports	24 STP
Catégorie De Réseau De Communication	6 _A
Type De Plaque	Blindé
Support De Montage	19" rack
Nombre D'Unité De Rack	1U
Type De Connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids Du Produit	2,9 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	55,000 cm
Poids De L'Emballage 1	3,030 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	18,915 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises