

Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi - panneau coulissant 19P Telecom 50 ports



VDIG141501

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Panneau télécom 19"
Équipement Fournis	Gestionnaire de câble arrière 1 Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Porte-étiquette 4
Couleur	Gris foncé

Complémentaires

Mode De Raccordement	Blocs de raccordement à broches autodénudantes LSA sur PCB
Nombre De Ports	50 2
Nombre D'Unité De Rack	1U
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA66 GF20 pièce en plastique PA (polyamide) 6 pièce en plastique Plastique pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	45 mm
Poids Du Produit	2,8 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	55,000 cm
Poids De L'Emballage 1	2,717 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	17,140 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	24
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	80,560 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises
