

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - panneau 19P pour guide cordons horizontal 1U



VDIG188141

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	LexCom
Produit	Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Couleur	Gris clair (RAL 7035) Gris foncé (RAL 7016)
Equipement Fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Caractéristiques Complémentaires	4 anneaux ouvrables

Complémentaires

Unité De Rack	1U
Matière	Feuille métallique: DC01 Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Largeur	490 mm 0,49 m
Hauteur	45 mm 0,04 m
Profondeur	100 mm 0,10 m

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,700 cm
Poids De L'Emballage 1	486,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	11
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	88
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	71,052 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises