

Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi plaque d'obturation pour VDILP3



VDILA1

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Obturateur
Équipement Fournis	2 vis
Quantité Du Lot	1
Couleur	Noir (RAL 9005)
Type De Peinture	Époxy

Complémentaires

Nombre D'Unité De Rack	1U
Destination Du Produit	Statif plafonnier Panneau à fibre optique
Conditions D'Utilisation	Intérieur
Mode De Fixation	Par vis prisonnière
Matière	Alliage d'aluminium
Région Cible	Europe
Largeur	105 mm
Hauteur	37 mm
Profondeur	14 mm

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,0 cm
Poids De L'Emballage 1	40,0 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		
Déclaration REACH		
Directive Rohs Ue		
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)		
Déclaration RoHS UE		
Régulation Rohs Chine		
Déclaration RoHS pour la Chine		
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)		
Profil De Circularité		
Pas d'opérations particulières de recyclage requises		