

Fiche technique du produit

Spécifications



VPIS V3 LED VOLTAGE INDICATION 68.4 μ A VPIS V3 LED VOLTAGE INDICATION 6

VPI62609

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Master Range	PowerLogic
Gamme De Produit	PowerLogic VPIS
Type De Produit Ou Équipement	Voltage presence indicating system
Nom De L'Appareil	VPIS V3
Type De Réseau	CA
Type D'Installation	Intérieure
Normes	CEI 62271-206:2011
Fréquence Du Réseau (Fr)	50/60 Hz
Current Threshold	68,4 μ A
Voltage Output Option	Without
Degré De Protection Ip	IP3X
Degree Of Protection Of Enclosure Against External Mechanical Impacts (Ik Code)	IK05

Complémentaires

Mass	85 g
Hauteur	35 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Compatibilité Électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 Damped oscillatory wave immunity test se conformer à CEI 61000-4-18
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...85 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Humidity Conditions	Average relative humidity over 24 h <= 95 %
Altitude De Fonctionnement	< 1000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	3,900 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	78,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	9,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,200 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,800 cm
Poids De L'Emballage 2	1,171 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	168
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	14,486 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)