

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Potentiometre 800 ohms

XKBZ1508

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 9 nov. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Pièces détachées contrôleurs
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de contrôle
Application Spécifique Du Produit	Application pour levages légers
Accessoires Associés	XKB
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Potentiomètre
Conditions D'Utilisation	Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
Valeur Ohmique	800 Ohm
Dimension	15 mm

Complémentaires

Normes	UTE 93-265
Caractéristique Du Potentiomètre	Conditions CMS Rotatif continu
Angle De Fonctionnement	360 °
Endurance Mécanique	3000000 cycle
Point Milieu	Câblé jusqu'à la borne
Plage Morte Autour Du Point Milieu (Zone Neutre)	40 °
Puissance Dissipée En W	3 W 85 °C
Raccordement	Câbles volants d'étiquettes standard soudées
Poids Du Produit	0,055 kg

Environnement

Mode D'Installation	Par le corps
---------------------	--------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,2 cm
Poids De L'Emballage 1	62,0 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	