

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony 9001 μπουτόν Ø30 600V 10A AC K

9001K3L35CH13

⚠ Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2023

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Harmony 9001K
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Φωτιζόμενο μπουτόν
Σύντομο Όνομα Συσκευής	K
Τύπος Χειριστηρίου	αυτόματη επαναφορά
Προφίλ Χειριστηρίου	Διαφανές χωνευτό
Πρόσθετες Πληροφορίες Χειρισμού	Metal guard

Συμπληρωματικός

Υλικό Δακτυλίου	Μέταλλο
Διάμετρος Στήριξης	30 mm
Πηγή Φωτεινότητας	πυρακτώσεως
Πηγή Φωτεινότητας	Incandescent bulb
Βάση Λαμπτήρα	BA 9s
Τροφοδοσία Φωτιζόμενου Στοιχείου	Απευθείας
[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	24...28 V 220 V
Σύνθεση Και Τύπος Επαφών	1 C/O
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας
Θέση Λειτουργίας	Οποιαδήποτε θέση
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Λειτουργία Επαφής	Πρότυπο
Παρουσίαση Συσκευής	Πλήρες προϊόν
Χρώμα Κεφαλής Ή Φακού	Διαφανές
[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	24...28 V
Τροφοδοσία Φωτιζόμενου Στοιχείου	Full voltage
Προφίλ Χειριστηρίου	Χωνευτό
Τύπος Χειριστηρίου	Αυτόματη επαναφορά
Μέγεθος	30 mm

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CSA LR 25490 class 3211 03 CE UL listed αρχείο E42259 CCN NKCR NEMA
Nema Βαθμός Προστασίας	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσxεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

[Ναι](#)

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης