

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Canalis - τροφοδοτικό για KBB -
40A - στήριξη δεξιά - συμβατότητα
DALI - Λευκό

KBB40ABD4TW

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Canalis
Σύντομο Όνομα Συσσκευής	KBB
Συμβατότητα Προϊόντος	Canalis KBB busbar trunking 40 A
Τύπος Προσφοράς	Advanced
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Τροφοδοτικό
Conductors Material	Αλουμινίου
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	40 A
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...400 V
Αριθμός Κυκλωμάτων	1
Πολικότητα Ροηφόρου Αγωγού	3L + N + PE L + N + PE
Τύπος Προστασίας	Χωρίς προστασία
Τύπος Ελέγχου	Με επικοινωνία
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Εξοπλισμός	Τερματικό κάλυμμα
Τοποθεσία Στερέωσης	Δεξιά
Τρόπος Τοποθέτησης	Με κλιπ
Στήριξη Τοποθέτησης	Μπάρα
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Μπλοκ ακροδεκτών - Pg 21 - screw clamp connector για 10 mm ²
Πλάτος	244 mm
Βάθος	75,5 mm
Ύψος	75,5 mm
Βάρος Προϊόντος	500 g
Πρότυπα	IEC 61439-6

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP55 συμμόρφωση με JIS C 4520
----------------------	--

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	510,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,4 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

✓	Χωρίς Svhc Κατά Reach	
✓	Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα	
✓	Χωρίς Υδράργυρο	
✓	Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs	Ναι
✓	Χωρίς Pvc	
✓	Προϊόν Χωρίς Αλογόνο	

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

