

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



6M SIDE PANEL PRISMA G IP30

01040

! Καταργήθηκε στις: 12 Μαΐ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλευρικό πάνελ
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Ανταλλακτικό Εξάρτημα πίνακα
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας
Installation Description	Επίτοιχος πίνακας
Τοποθεσία Στερέωσης	Πλευρά
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	6

Συμπληρωματικός

Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Glossy Textured epoxy polyester
Χρώμα	Χρώμα 1 λευκό (RAL 9001)
Δυνατότητες Για Ειδικό Χρώμα	Ναι
Πλάτος	200 mm
Ύψος	325 mm
Βάθος	180 mm
Βάρος Προϊόντος	0,65 kg
Ποσότητα Ανά Σετ	Σετ του 1

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP30
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK07 IK βαθμός προστασίας 4IK08

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	20,5 cm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	796,0 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	66
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	54,9 kg
Package 3 Height	80 cm

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία Rohs Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής