

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



COMBINATION PROFILE 12M PRISMA G IP30



01064

! Više se ne proizvodi od: 17. velj 2020.

! Kraj radnog vijeka: 25. tra 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Središnji vertikalni nosač
Pribor / Vrsta	Rezervni dio Pribor za ormare
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar
Ip Stupanj Zaštite	IP30
Pribor /Namjena	Za postavljanje ormara jedan do drugoga

Dodatno

Installation Description	Zidno montirani ormar 600 mm Zidno montirani ormar 300 mm
Broj Vertikalnih Modua [50 Mm]	12
Mjesto Za Montažu	Usporedno
Količina Po Setu	Set od 1
Visina	630 mm
Završna Obrada	Glatko Mat
Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Boja	Bijela (RAL 9001)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,0 cm
Paket 1 Širina	23,0 cm
Paket 1 Dužina	65,0 cm
Paket 1 Težina	1,7 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	50,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	20,4 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda