


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



MOUNTING PLATE V ISFT 100N VERTICAL W600



03126

⚠ Καταργήθηκε στις: 8 Ιαν 2021

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας
Installation Description	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
Εγκατεστημένη Συσκευή	FuPact: σταθερό ISFT100N - έλεγχος: πλήκτρο ασφαλειοθηκών - κάθετα εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	8 x 3Π: σταθερό ISFT100N κάθετα εγκατάσταση
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	8 στοιχείο(α): ISFT100N, απευθείας σε 600 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας 8 στοιχείο(α): ISFT100N, απευθείας σε 600 mm Πλάτουςεπίτοιχος πίνακας
Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Συμπληρωματικός

Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Λείο Matt
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Πλάτος	600 mm
Ύψος	100 mm
Βάθος	94 mm
Βάρος Προϊόντος	1,15 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας FuPact ISFT100N σταθερό πλήκτρο ασφαλειοθηκών κάθετα 3Π 8 απευθείας 8 175 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας FuPact ISFT100N σταθερό πλήκτρο ασφαλειοθηκών κάθετα 3Π 8 απευθείας 8 175 mm

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	10,2 cm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	1,15 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής