

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



CLASS 2 INSULATING PLATE WIDTH 600/650

03154

⚠ Καταργήθηκε στις: 25 Απρ 2023

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Insulating plate
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
Εγκατεστημένη Συσκευή	Μετρητές ισχύος: κιλοβατωρόμετρα - κάθετα εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	2 x 4Π: κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση 3 x 2Π: κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	9 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας 9 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτουςεπίτοιχος πίνακας 9 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 9 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 555 mm ΠλάτουςPack πίνακας 6 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας 6 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτουςεπίτοιχος πίνακας 6 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 6 στοιχείο(α): κιλοβατωρόμετρα σε 555 mm ΠλάτουςPack πίνακας
Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Συμπληρωματικός

Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Matt Λείο
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Πλάτος	600 mm
Ύψος	420 mm
Βάρος Προϊόντος	0,66 kg

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Functional Unit	600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 2Π 3 6
	600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 2Π 3 6
	600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 4Π 2 9
	600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 4Π 2 9
	650 mm 400 mm Prisma P πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 2Π 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P πίνακας μετρητές ισχύος κιλοβατωρόμετρα κάθετα 4Π 2 9

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	81,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	28,8 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος