


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



RECESSED SLOTTED M.PLATE W300 6M

03177

! Καταργήθηκε στις: 10 Δεκ 2021

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G επέκταση
Installation Description	Επιδαπέδιο στοιχείο επέκτασης - πλάτος 300 mm Επίτοιχο στοιχείο επέκτασης - πλάτος 300 mm
Περιγραφή Πλάτης Στήριξης	Recessed slotted
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	6 στοιχείο(α) σε 300 mm Π♦♦♦♦♦♦ς επιδαπέδιο στοιχείο επέκτασης 6 στοιχείο(α) σε 300 mm Πλάτους επίτοιχο στοιχείο επέκτασης
Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Συμπληρωματικός

Φινίρισμα Επιφάνειας	Galvanized
Πλάτος	300 mm
Ύψος	300 mm
Βάρος Προϊόντος	0,44 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G επιδαπέδιο στοιχείο επέκτασης 6 12,5 mm 300 mm Prisma G επίτοιχο στοιχείο επέκτασης 6 12,5 mm

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	440 g

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος