


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

Kanal kabela – 25 x 25 mm – bez pokrova – sivi



AK2GD2525

Cijena* bez PDV-a: 8,34 EUR

Osnovno

Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kabelski kanal
Pribor / Vrsta	Pribori za priključak kabela
Opseg Kompatibilnosti	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Sastav Uređaja	Bez pokrova
Količina Po Setu	Set od 8

Dodatno

Boja	Sivo (RAL 7030)
Način Učvršćenja	Natisna potpora Sa vijcima
Materijal	PVC
Visina	25 mm
Dužina	2000 mm
Širina	25 mm
Neto Masa Proizvoda	0,26 kg
Ukupni Broj Žica	25

Okolina

Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Usporavanje Plamena	V-0 UL 94
Otpornost Na Plamen	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,000 cm
Paket 1 Širina	2,500 cm
Paket 1 Dužina	200,000 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina	207,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	8
Paket 2 Visina	4,500 cm
Paket 2 Širina	5,500 cm
Paket 2 Dužina	200,500 cm
Paket 2 Težina	1,877 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P2M
Broj Jedinica U Paketu 3	176
Paket 3 Visina	45,000 cm
Paket 3 Širina	200,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	51,432 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)