

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



proširivač stražnje ploče M340 – za konfiguraciju s više rekova

BMXXBE1000

Cijena* bez PDV-a: 307,39 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / Vrsta	Pribor za produljivanje
Pribor / Tipni Opis Pribora	Backplane sabirnica
Pribor / Opis	Produžitelj backplane sabirnice
Kompatibilnost Proizvoda	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Pribor /Namjena	Za multirek konfiguraciju

Dodatno

Električni Priključak	2 ženska priključka SUB-D 9
Lokalna Signalizacija	1 LED zelena status rada (RUN) sabirnica 1 LED crvena greška sudara (COL) nosač / rek 4 LED-ice zelena status adresa postolja
Potrošnja Struje	160 mA 24 V DC 22 mA 3.3 V DC
Format Modula	Standardno

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	0...60 °C
Relativna Vlažnost Zraka	10...95 % bez kondenzacije
Direktive	2014/35/EU - direktiva niskog napona 2014/30/EU - elektromagnetska kompatibilnost
Certifikati Produkta	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy
Standardi	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 "ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A"
Karakteristike Okoliša	Hazardna lokacija klasa I divizija 2
Zaštitna Obrada	TC

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,500 cm
Paket 1 Širina	11,000 cm
Paket 1 Dužina	11,500 cm
Paket 1 Težina	173,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	15
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	2,910 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.


[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach	Izjava REACh	
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)	
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu	

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81